


csatlakozó FBSD-GD-7

Cikkszám: 18497

FESTO

Feldbusz csatlakozáshoz a szelepszigeteken és az installációs szigeteken.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61984
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	28 g
Elektromos csatlakozás	A alak M12x1 4 sarkú Egyenes aljzat/csavaros kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Kábel csavarzat	Pg7
Megengedett kábelátmérő	4 ... 6 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Anyag információ, ház	PA erősítésű
Ház színe	fekete
Anyag információ, hollandi anya	Horgany présöntvény nikkelezett
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz Bevont fehér bronz