

finomszűrő kombináció LFMBA-1/4-D-MIDI



Cikkszám: 186471

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Finomszűrő 1 µm előszűréshez és mikroszűrő 0,01 µm, fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Midi |
| Sorozat | D |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 0.01 µm |
| Szűrő hatásfok | 99.9999 % |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstruktív felépítés | Szálas szűrő |
| Max.kondenzátum mennyiség | 43 ml |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Üzemi nyomás | 1 ... 16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | 1.5 ... 60 °C |
| Maradék olaj tartalom | 0.01 mg/m ³ |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 1,300 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material filter | bórszilikát szál |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material bowl | PC |