

# Csatlakozó tömb

## VIGI-03-4,0


Cikkszám: 18653

Kifutó termék

[szelepszigethez](#)

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	36 mm
Szelephelyek max.száma	2
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Üzemi feszültségtartomány DC	24 V
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Gyártmány súlya	300 g
Csatlakozólap felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/8
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium présöntvény