


többpólusú csatlakozó aljzat IMP2-SD-26-EA

Cikkszám: 18665

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	13.5 ... 15 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	7.5 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 125 °C
Gyártmány súlya	97 g
Elektromos csatlakozás	aljzat 26 sarkú
Kábel csavarzat	Pg16
Dugó kódolás	Y - be-/kimenetekhez
Felfogási mód	hollandi anyával
Anyag információ, tömítések	CR fény- és olajálló
Anyag információ, ház	Réz ötvözet nikkelezett
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet aranyozott