

vezetett henger

DFP-25-25-PPV-A-S2



Cikkszám: 186773

Kifutó termék

FESTO

elfordulás ellen biztosított kivitel, érintésmentes helyzetérzékeléshez, átmenő dugattyúrúddal.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	25 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Átmenő dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.5 ... 10 bar
Max.sebesség	1.5 m/s
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csillapítási hossz	17 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	217 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	217 N
Mozgatott tömeg	229 g
Gyártmány súlya	652 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	Nemesíthető acél