

# csatlakozó kábel KM12-M12-GSGD-2,5

Cikkszám: 18684

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 60$ V
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 75$ V
Áramterhelhetőség	3.8 A
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	Egyenes dugó/egyenes aljzat M12x1 / M12x1 4 sarkú/4 sarkú
Kábelszerkezet	4x0,25
Kábelhossz	2.5 m
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, kábelköpeny	PUR