


DUO kábel KM12-DUO-M8-GDWD

Cikkszám: 18688

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi feszültségtartomány AC | ≤ 60 V |
| Üzemi feszültségtartomány DC | ≤ 75 V |
| Áramterhelhetőség | 2.8 A |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -30 ... 70 °C |
| Gyártmány súlya | 61 g |
| Elektromos csatlakozás | Egyenes dugó/egyenes aljzat M12x1 / M8 4 sarkú/3 sarkú |
| Kábelszerkezet | 2x(3x0,25) |
| Kábel átmérő | 4.5 mm |
| Kábelhossz | 0.6 m |
| Felfogási mód | átmenő furattal menetes dugóval hollandi anyával |
| Anyag információ, hollandi anya | Sárgaréz nikkelezett |
| Anyag információ, ház | PUR |
| Anyag információ, kábelköpeny | PUR |
| Anyag információ: krimp csatlakozók | Sárgaréz aranyozott |