


# csatlakozó SEA-GS-M8

Cikkszám: 18696

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61984
Felfogási mód	menetes hüvellyel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	9 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú M8x1 Egyenes dugó / forrasztott csatlakozás
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 60$ V
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 60$ V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	3 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Kábel csavarzat	Pg7
Megengedett kábelátmérő	3.5 ... 5 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződéskód	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material of union nut	Nikkelezett réz
Material electrical contact	Sárgaréz aranyozott