


Csatlakozó adapter SIE-GA

Cikkszám: 18780

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61984
Üzemi feszültségtartomány AC	250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	250 V
Lökőfeszültség-szilárdság	2,5 kV
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Szennyeződés foka	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Reteszelés max. meghúzási nyomatéka	0,6 Nm
Gyártmány súlya	23,5 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú A alak M12x1 Egyenes csatlakozó
Felfogási mód	hollandi anyával
Anyag információ, hollandi anya	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz nikkelezett és aranyozott