


kábel aljzat ASI-SD-FK

Cikkszám: 18785

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	6.8 g
Elektromos csatlakozás	2 sarkú egyenes aljzat
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 75 V
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 60 V
Áramterhelhetőség	3 A
Csatlakozó keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA
Material electrical contact	bronz