


kábel aljzat ASI-SD-PG-M12

Cikkszám: 18789

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	27.6 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú egyenes aljzat Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 125 V
Áramterhelhetőség	3 A
Kábel csavarzat	Pg9
Csatlakozó keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material of union nut	nikkelezett
Material electrical contact	bronz