

csatlakozó tömb

VIGM-04-D-3

Cikkszám: 18835

FESTO

[szelepszigethez](#)

[Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Engedély	UL - Recognized (OL)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 5	G1
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény