

Szelepsziget IIFB-02-1/4-4-BU

Cikkszám: 18857

FESTO

G1/4, Feldbusz csatlakozással.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|---|
| Szelep funkció | 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefűvott 5/3 zárt |
| Normál névleges átáramlás | 1,300 ... 1,600 l/min |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Elektromos csatlakoztatás | Feldbus beépített vezérlés |
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Védettség | IP65 |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Szelepsziget típus | 02 |
| Konstruktív felépítés | Körtolattyú |
| Vezérlő levegő ellátás | külső belső |
| Szelep felépítése | Fix raszter |
| Vezérlőnyomás | 1.5 ... 10 bar |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Közeg hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |