

Kör keresztmetszetű henger DSEU-8-80-P-A-MA

Cikkszám: 188627

FESTO

Zárófedél a henger tengelyébe eső levegő csatlakozással.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	80 mm
Dugattyú átmérő	8 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	táplevegő csatlakozás axiális
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	0 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	23 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	30 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	4.3 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.3 g
Alapsúly 0 mm löketnél	14.4 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	M3
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes