

# Kör keresztmetszetű henger

## DSEU-16-100-P-A

Cikkszám: 188799

FESTO

Zárófedélen külső menet és csapágyszem.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

| Jellemző                            | Érték  |
|-------------------------------------|--|
| Löklet                              | 100 mm   |
| Dugattyú átmérő                     | 16 mm  |
| Csillapítás                         | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon     |
| Beépítési helyzet                   | tetszőleges  |
| Konstruktív felépítés               | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                       |
| Pozíció felismerés                  | közelítéskapcsolóhoz                                       |
| Változatok                          | egyoldalú dugattyúrúd                                      |
| Üzemi nyomás                        | 1.5 ... 10 bar   |
| Működési mód                        | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                         | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály        | 1  |
| Környezeti hőmérséklet              | 0 ... 80 °C  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 104 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 121 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél       | 16.2 g   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként  | 5 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél              | 47.7 g   |
| Felfogási mód                       | tartozékokkal  |
| Pneumatikus csatlakozás             | M5   |
| Anyag megjegyzés                    | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz                          |
| Anyag információ, fedél             | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, tömítések         | TPE-U(PU)  |
| Anyag információ, ház               | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                         |
| Anyag információ, dugattyúrúd       | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                         |