

vákuum megfogó

ESG-8

Cikkszám: 189170

FESTO



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Szívókorong átmérő	8 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Speciális tulajdonságok	Antisztatikus
Konstrukciós felépítés	Vákuum csatlakozás felül Vákuum csatlakozás oldalt magasság kiegyenlítéssel hosszú magasság-kiegyenlítővel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 2
Szívókorong alak	kerek sík
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-:] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 200 °C
Vákuum csatlakozás	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	BR FPM NBR PUR VMQ (szilikon)