

# vákuum megfogó

## ESG-20

Cikkszám: 189173

FESTO



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Szívókorong átmérő	20 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Speciális tulajdonságok	Antisztatikus
Konstrukciós felépítés	Vákuum csatlakozás felül Vákuum csatlakozás oldalt magasság kiegyenlítéssel hosszú magasság-kiegyenlítővel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 4
Szívókorong alak	kerek sík kör alakú, extra mély kerek harmonika, 1,5-szeres kör alakú, 3,5-szeres harmonika tömlő
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 200 °C
Vákuum csatlakozás	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	BR FPM NBR PUR VMQ (szilikon)