

vákuum megfogó

ESG-8X20

Cikkszám: 189186

FESTO



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Szívókorong méret	8x20 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül Vákuum csatlakozás oldalt magasság kiegyenlítővel hosszú magasság-kiegyenlítővel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 4
Szívókorong alak	Ovális, lapos
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Vákuum csatlakozás	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR