


# szívókorong tartó ESH-HB-6-G

Cikkszám: 189212

FESTO

magasságkiegyenlítés nélkül, vákuum csatlakozás oldalt.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Térfogat	7.25 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás oldalt
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 6
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	271 g
Felfogási mód	belső menettel
Szívókorong felfogás	M20x2
Vákuum csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material bracket	Alumínium Horganyzott sárgaréz POM Nemesíthető acél erősen ötvözött acél