

# szívókorong tartó ESH-HC-1-QS

Cikkszám: 189213

FESTO

magasság kiegyenlítővel, vákuum csatlakozás felül, a tartó két  
hatlapú anyával rögzíthető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	3 mm
Térfogat	0.385 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül magasság kiegyenlítővel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 1
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	17 g
Felfogási mód	ellenanyával
Szívókorong felfogás	Átmérő: 3 mm
Vákuum csatlakozás	QS-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR Acél
Material bracket	Alumínium Horganyzott sárgaréz POM Nemesíthető acél erősen ötvözött acél