

szívókorong tartó ESH-HCL-3-QS

Cikkszám: 189227

FESTO

hosszú magasság kiegyenlítővel, vákuum csatlakozás felül, a tartó két
hatlapú anyával rögzíthető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	20 mm
Térfogat	1.616 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül magasság kiegyenlítéssel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 3
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	48 g
Felfogási mód	ellenanyával
Szívókorong felfogás	M4
Vákuum csatlakozás	QS-6
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR Acél
Material bracket	Alumínium Horganyzott sárgaréz POM Nemesíthető acél erősen ötvözött acél