


szívókorong tartó ESH-HD-3-PK

Cikkszám: 189238

FESTO

magasság kiegyenlítővel, vákuum csatlakozás oldalt, a tartó két
hatlapú anyával rögzíthető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	6 mm
Térfogat	0.343 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás oldalt magasság kiegyenlítővel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 3
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	44 g
Felfogási mód	ellenanyával
Szívókorong felfogás	M4
Vákuum csatlakozás	PK-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR Acél
Material bracket	Alumínium Horganyzott sárgaréz POM Nemesíthető acél erősen ötvözött acél