


# szívókorong tartó ESH-HDL-4-PK

Cikkszám: 189250

FESTO

hosszú magasság kiegyenlítővel, vákuum csatlakozás oldalt, a tartó két hatlapú anyával rögzíthető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	20 mm
Térfogat	0.448 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás oldalt magasság kiegyenlítéssel
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 4
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	63 g
Felfogási mód	ellenanyával
Szívókorong felfogás	M6
Vákuum csatlakozás	PK-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR Acél
Material bracket	Alumínium Horganyzott sárgaréz POM Nemesíthető acél erősen ötvözött acél