


# szívókorong tartó

## ESH-HE-3-G1/8

Cikkszám: 189255

FESTO

magasság kiegyenlítés nélkül, közvetlenül becsavarható.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	3 mm
Térfogat	0.106 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 3
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	11 g
Felfogási mód	külső menettel a vákuum csatlakozón keresztül
Szívókorong felfogás	M4
Vákuum csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	Alumínium ötvözet NBR POM Acél
Material bracket	Nemesíthető acél