

# vákuum szívókorong

## ESS-80-EU

Cikkszám: 189359

FESTO

könnyen cserélhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	160 mm
Névleges méret	6 mm
Szívókorong átmérő	80 mm
Szívókorong térfogat	51.61 cm <sup>3</sup>
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 5
Szívókorong alak	kör alakú, extra mély
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerral való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	275 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	136.5 N
Gyártmány súlya	141 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	M10
Szín	kék
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	acél, nikkelezve POM Ónozott és krómozott acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	PUR