


vákuum szívókorong

ESS-30-CN

Cikkszám: 189402

FESTO

könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	10.5 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	80 mm
Névleges méret	3 mm
Szívókorong átmérő	30 mm
Szívókorong térfogat	9.47 cm ³
Csatlakozási helyzet	felt
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 4
Szívókorong alak	kör alakú, 3,5-szeres harmonika tömlő
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	20.8 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	11.5 N
Gyártmány súlya	12.2 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	M6
Szín	fekete
Shore keménység	50 +/- 5
Material of threaded plug	Nikkelezett réz Ónozott és krómozott acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR