


# tápcsatlakozó modul VABF-C8-12-P3A5-QX

Cikkszám: 1894888

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.](#)



## Adatlap

| Jellemző                     | Érték                         |
|------------------------------|-------------------------------|
| Üzemi nyomás                 | < 8 bar                       |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Közeg hőmérséklet            | -5 ... 60 °C                  |
| Környezeti hőmérséklet       | -5 ... 60 °C                  |
| Gyártmány súlya              | 13.8 g                        |
| Pneumatikus csatlakozás 1    | patronhoz előkészítve         |
| Anyag megjegyzés             | RoHS konform                  |
| Material housing             | PA erősítésű                  |