


# Fordító hajtómű

## DRD-8-F05-C

Cikkszám: 189817

FESTO

kettősműködésű, levegő csatlakozás VDI/VDE 3845 szerint, Namur szelepek közvetlenül csatlakoztathatók.



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Állítómű mérete                                    | 8  |
| Karima furatkép                                    | F05  |
| Fordítási szög                                     | 90 deg   |
| Armatúra csatlakozás szabvány szerint              | ISO 5211   |
| Csillapítás  | nincs csillapítás  |
| Beépítési helyzet                                  | tetszőleges  |
| Működési mód                                       | kettősműködésű   |
| Konstrukciós felépítés                             | Fogasléc/tengely   |
| Pozíció felismerés                                 | nélkül/nincs   |
| A szelep csatlakozás megfelel a szabványnak        | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Üzemi nyomás                                       | 2 ... 10 bar   |
| ATEX-kategória Gáz                                 | II 2G  |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz                    | c T6   |
| ATEX-kategória Por                                 | II 2D  |
| Gyújtószikra védelem típusa Por                    | c 60°C   |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet       | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C   |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez         | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)             | EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint          |
| KBK korrózióállósági osztály                       | 4  |
| Környezeti hőmérséklet                             | -20 ... 80 °C  |
| Forgató nyomaték 6 bar-nál                         | 74 Nm  |
| Levegő fogyasztás 6 bar-nál 0°-90°-0° ciklusonként | 4.2 l  |
| Gyártmány súlya                                    | 2,200 g  |
| Tengely csatlakozás                                | V14  |
| Pneumatikus csatlakozás                            | Csatlakozólap<br>G1/4  |
| Anyag megjegyzés                                   | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz                              |