

# viisszacapó szelep HA-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Cikkszám: 190847

FESTO

Átáramlás a külső menettől a QS csatlakozóhoz.  
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Visszacapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	10-32 UNF-2A
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-5/32
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás	143 l/min
Üzemi nyomás	-1 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	Sárgaréz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Min. differenciál nyomás, nyitó	0.1 bar
Min. differenciál nyomás, záró	0.2 bar
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	7.2 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform