

# Manométer MA-15-10-QS-5/32-U

Cikkszám: 190934

FESTO

kijelzés egysége bar.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 10 bar
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	15
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer mérőmű nélkül
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	5
Védettség	IP53
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	QS-5/32
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag információ, ház	Acél
Anyag információ, ablak	PC
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	10 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs oxigén nincs acetilén