

vákuum szívókorong

ESV-60-EF

Cikkszám: 191042

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	120 mm
Szívókorong átmérő	60 mm
Szívókorong térfogat	14.445 cm ³
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kör alakú, extra mély
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 200 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	162.5 N
Gyártmány súlya	21 g
Szín	szürke
Shore keménység	60 +/- 5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	FPM