

vákuum szívókorong

ESV-100-EU

Cikkszám: 191048

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Min.munkadarab lekerekítési sugár, R | 200 mm |
| Szívókorong átmérő | 100 mm |
| Szívókorong térfogat | 79.812 cm ³ |
| Csatlakozási helyzet | fent |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szívókorong alak | kör alakú, extra mély |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Névleges üzemi nyomás | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| Üzemi közeg | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál | 440.8 N |
| Gyártmány súlya | 65 g |
| Szín | kék |
| Shore keménység | 60 +/- 5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material suction cup | PUR |