

vákuum szívókorong ESV-20-BN

Cikkszám: 191054

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	6 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	40 mm
Szívókorong átmérő	20 mm
Szívókorong térfogat	1.6 cm ³
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kerek harmonika, 1,5-szeres
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	12.9 N
Gyártmány súlya	1.9 g
Szín	fekete
Shore keménység	50 +/- 5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR