


# vákuum szívókorong ESV-50-CS

Cikkszám: 191078

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	17.5 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	180 mm
Szívókorong átmérő	50 mm
Szívókorong térfogat	38.92 cm <sup>3</sup>
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kör alakú, 3,5-szeres harmonika tömlő
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 180 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	63.4 N
Gyártmány súlya	21.3 g
Szín	átlátszó
Shore keménység	50 +/- 5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (szilikon)