

Kör keresztmetszetű henger

ESEU-8-50-P-A

Cikkszám: 191129

FESTO

Zárófedélen külső menet és csapágyszem.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	50 mm
Dugattyú átmérő	8 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	2 ... 6 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	0 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	24.6 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	4.3 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.3 g
Alapsúly 0 mm löketnél	14.4 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	M3
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes