


Lineáris modul HMPL-20- -

Cikkszám: 191183

FESTO

Kífutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Löklet	50 ... 200 mm
Dugattyú átmérő	20 mm
Meghajtó egység üzemmódja	járom
Csillapítás	Lökéscsillapító, lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezeték járom-kinematika Dugattyúrúd
Közbülső pozíciók max.száma	1
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	befogó egység a dugattyúrúdon húzó
Üzemi nyomás	4 ... 8 bar
Max. sebesség, kifelé	≤ 1.3 m/s
Max. sebesség, befelé	≤ 1 m/s
Max. haladási idő	≤ 600 ms
Ismétlési pontosság	< 0,02 mm
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1
Hangnyomás szint	56 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	14 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	188 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	158 N
Pneumatikus csatlakozás	QSM-4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	NBR PUR
Anyag információ, előlap	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, vezető csap	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált