


interfész CAMC-F-PN

Cikkszám: 1911916

FESTO

Bővítőkártya terepibuszcsatlóshoz



Adatlap

Jellemző	Érték
Méreték: B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 95 % nem kondenzálódó
Védettség	IP20 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	75 g
Felfogási mód	Csatlakozó modul CMMP-AS...-M3-hoz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Beépítési helyzet	tetszőleges
Protokoll	PROFINET
Kommunikációs profil	FHPP
Baud ráta	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topológiák	Csillag Gyűrű Vonal
Közegredundancia	MRP
IP cím megadás	FCT DCP
Feldbus interfész	2x csatlakozó aljzat RJ45
Minimális ciklusidő	1 ms
LED kijelzők	Bus error Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring System error
Konfigurálási támogatás	GSDML
Paraméterezés	FCT
Kiegészítő funkciók	Conformance Class B DCP IRT kompatibilis LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP