


lökéscsillapító YSRW-20-34

Cikkszám: 191198

FESTO

önbeálló, progresszív jelleggörbével.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Löklet	34 mm
Csillapítás	önbeálló lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.3 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	34 mm
Max.felütközési erő	3,000 N
Max.energiafelvétel löketenként	70 J
Max.energiafelvétel óránként	100,000 J
Max.maradó energia	0.32 J
Visszaállító erő	10 N
Gyártmány súlya	330 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Acél, ónozott
Material piston rod	erősen ötvözött acél