


tandem henger DNCT-4"- -PPV-A-S6

Cikkszám: 191222

FESTO

ISO 15552 szerint, profil hengercső, helyzetérzékelési lehetőség,
mindkét oldalon beállítható véghelyzet csillapítás, hőálló kivitel.

A helyzetérzékelés csak a dugattyúrúd oldali hengercsővön lehetséges.



Minta ábrázolás

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 3 ... 500 mm |
| A következő szabványon alapul: | ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is) |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Operating pressure MPa | 0.06 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 0.6 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Csillapítási hossz | 32 mm |
| Pneumatikus csatlakozás | 1/2 NPT |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material cover | Alumínium présöntvény |
| Material seals | FPM |
| Material housing | Alumínium ötvözet |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél |