



sűritett levegő tartály

VZS-20-B

Cikkszám: 192161

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Térfogat	20 l
Beépítési helyzet	Kondenzátum leeresztés alul
A következő szabványnak felel meg:	EN 286-1
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.775 ... 232 psi
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	az EU egyszerű nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
Üzemi közeg	Sűritett levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint Nitrogén
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 100 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 100 °C
Max. meghúzási nyomaték Csatlakozó menet	130 Nm
Max. meghúzási nyomaték Kondenzátum leeresztő	27 Nm
Gyártmány súlya	9,000 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Kondenzátum leeresztő csatlakozás	G3/8
Pneumatikus csatlakozás	G1
Material of air reservoir	acél, porfestett