

sűrített levegő előkészítő egység FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A

Cikkszám: 192647


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, maximális kimenőnyomás 7 bar, 40 µm-es szűrővel, fém védőkosárral.

Automatikus kondenzátum leeresztés. Manométer nélkül.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométer nélkül Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.kondenzátum mennyiség	80 cm ³
Szűrő finomság	40 µm
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	G1/4 előkészítve
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 7 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.4 bar
Normál névleges átáramlás	7,700 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	2,390 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC