

csatlakozó MSSD-C-S-M16

Cikkszám: 192748

FESTO

szigetelés átszűrési technikához.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási frekvencia	10
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	38 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú aljzat Plug pattern type A to EN 175301-803
Kábel átmérő	5.5 ... 8 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	0.5 ... 1 mm ²
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Ház színe	fekete