



Differenciálynomás szabályozó szelep LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U

Cikkszám: 192828

FESTO

manométer nélkül, külső menettel és QS csatlakozással.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabályozó funkció	állandó differenciál nyomás
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/16-27
Felfogási mód	becsavarható
1 bemeneti nyomás	0 ... 9 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Anyag információ, ház	PBT erősítésű
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	16 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz