

műanyag tömlő PLN-10X1,5-NT

Cikkszám: 193406

FESTO

nagy vegyianyag- és hidrolízisállóságú.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	10 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	57 mm
Belső átmérő	7 mm
Min.hajlítási sugár	22 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tisztasoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.0375 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	10 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	natúr
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PE