

fojtó-visszacsapó szelep GR-QS-4-LF



Cikkszám: 193966

Kifutó termék

FESTO

Egyik irányban beállítható átáramlási mennyiség.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-4
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-4
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	választható/egyéb Előlapra szerelés átmenő furattal tartozékokkal
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	40 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	100 ... 110 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Anyag információ, ház	PA erősítésű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	130 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	170 ... 185 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	15 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ: szabályozó csavar	Sárgaréz nikkelezett