


CAN-Interface SPC200-COM-CAN

Cikkszám: 194017

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konfigurálási támogatás	EDS fájl
Tipikus áramfelvétel, fiók modul	50 mA
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Gyártmány súlya	80 g
Maximális címterjedelem a kimenetekhez	8 byte
Maximális címterjedelem a bemenetekhez	8 byte
Feldbusz interfész címzés területe	0 ... 63
Feldbusz interfész kivitele	galvanikus leválasztás Layer 1 ISO/DIS 11898 szerint Szabványos nagysebesség 1 Mbit-ig Layer 2 CAN Specifikation V2.0 szerint Device Net Release 2.0 Produkt-Code: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
Elektromos csatlakozás, Feldbusz interfész	Kapocsléc 5 sarkú CIA DR-303-1 szerint
Beépítés helye	3-tól felfelé