

dugaszolható csatlakozó

CQ-1-28H

Cikkszám: 194589

FESTO

[nagy átváramláshoz.](#)



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Névleges méret | 23 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | tömítő gyűrű |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 1 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 7 bar |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 62.5 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 20 % |
| Gyártmány súlya | 200 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: G1 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | CQ-28 csatlakozó |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Sárgaréz |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |