

# nyomásszabályozó szelep

## LRS-1/2-D-MAXI

Cikkszám: 194658

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

lezárható szabályozó gombbal, max. 12 bar üzemi nyomás.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Méret                                      | Maxi   |
| Sorozat                                    | D  |
| Működtetés biztosító zár                   | Forgatógomb, beépített zárral                                  |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Konstrukciós felépítés                     | elővezérelt dugattyús szabályozó szelep                        |
| Szabályozó funkció                         | Állandó kimenő nyomás<br>szekunder lefúvással                  |
| Nyomás látjelző                            | manométerrel   |
| Üzemi nyomás                               | 0 ... 16 bar   |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 0.5 ... 12 bar   |
| Max.nyomáshiszterézis                      | 0.4 bar  |
| Normál névleges átáramlás                  | 10,500 l/min   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Nemesgázok  |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Nemesgázok  |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                            | 888 g  |
| Felfogási mód                              | Előlapra szerelés<br>Vezeték beépítés<br>tartozékokkal         |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G1/2   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G1/2   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material of connecting plate               | Horgany présöntvény  |
| Material seals                             | NBR  |
| Material housing                           | Horgany présöntvény  |