

sűrített levegő előkészítő egység FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

Cikkszám: 194999


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep-olajozó-kombináció,
D sorozat, zárható szabályozó fejjel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód
első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|--|
| Méret | Maxi |
| Sorozat | D |
| Működtetés biztosító zár | Forgatógomb, beépített zárral |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Konstrukciós felépítés | Szűrő szabályzó manométer nélkül Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.kondenzátum mennyiség | 43 cm ³ |
| Szűrő finomság | 5 µm |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Nyomás látjelző | G1/4 előkészítve |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 12 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.4 bar |
| Normál névleges átáramlás | 3,600 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 2,880 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/4 |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material bowl | PC |