

sűrített levegő előkészítő egység LFRS-1/8-D-MINI-KG

FESTO



Cikkszám: 195020

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

lezárható szabályozógombbal és manométerrel, 12 bar névleges nyomásra, olajozatlan levegőhöz.

Körszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Forgatógomb, beépített zárral
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Konstruktív felépítés	Elágazó modul Nyomáskapcsoló Bekapcsoló szelep Szűrő szabályzó manométerrel Biztonsági kapcsoló szelep
Max.kondenzátum mennyiség	22 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	3 ... 16 bar
Nyomásszabályozási tartomány	2.5 ... 12 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.15 bar
Normál névleges átáramlás	575 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,600 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC